

Mahr**Micrometru digital de interior cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 40-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428930 40-50
GTIN	4059192010973
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast mare. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acționării greșite a tastelor de comandă. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea ușoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Funcționare:

IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428950, cablu de date Cod 498940, inele de calibrare Cod 484030.

Descriere tehnică

Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	226 mm
Adâncime standard de măsurare	76 mm
Domeniu de măsurare	40 - 50 mm

Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 52
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

Accesorii

Emitător Tip S4E	498966 S4E
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965