

**Mahr****Set de micrometre digitale de interior, Domeniu de măsurare: 20-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428940 20-50
GTIN	4059192011024
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea ușoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurare până la baza găurii.**

**Funcționare:**

IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Micrometre digitale de interior Cod 428930 cu calibre-inel de reglare aferente.

**Descriere tehnică**

Ø inel calibrare	25 / 40 mm
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Număr de inele de calibrare	2
Număr de capete micrometrice	4

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 52
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Sistem de blocare a referinței MAHR
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Accesorii

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Emițător Tip S4E	498966 S4E
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2

498940 USB2

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 23 mm

484030 23