

**Ruletă, Lungimea benzii: 5m****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 462010 5 |
| GTIN | 4045197207043 |
| Clasa articolului | 42G |

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic, cu prindere pentru curea detașabilă. Retragera și blocarea benzii se realizează automat, amortizat. Gheară de agățare mobilă. Bandă galbenă, imprimată negru / roșu.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|--------|
| Înălțime carcasă | 68 mm |
| Lățimea benzii | 19 mm |
| Lungime carcasă | 74 mm |
| Lățime carcasă | 31 mm |
| Lungimea benzii | 5 m |
| Standard | EG II |
| Calibrarea | G1 |
| Tip produs | Ruletă |

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5