


Garant**Ruletă cu vizor de inspecție, Lungimea benzii: 2,5m****Date comandă**

Numărul de comandă	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Clasa articolului	41H

Descriere**Execuție:**

- **Carcasă din plastic rezistentă la șoc.**
- **Pe ambele suprafețe de funcționare sunt montate profiluri de aluminiu. Astfel, suprafețele de contact pentru măsurare pe interior și exterior sunt exacte.**
- **Profiluri de aluminiu rezistente la căldură și solicitări mecanice.**
- **Ruletă finisată prin lăcuire, imprimată cu negru. Bombată = rezistentă la îndoire, cu gheară de agățare (pentru măsurare interioară și exterioară). Gradație în contrast puternic, rezistentă la uzură și cu protecție anticorozivă.**
- **Gradație în mm / mm (muchie superioară / muchie inferioară).**
- **Gradația din vizorul de inspecție este în aceeași direcție de citire.**

Mini-ruleta cu fereastră de inspecție pentru măsurare interioară.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	48 mm
Lățimea benzii	8 mm
Lungime carcasă	48 mm
Lățime carcasă	15 mm

Lungimea benzii	2,5 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------