

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 16-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură).
Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM).

Livrare:

Inclusiv calibrul-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Adâncime standard de măsurare	80 mm
Ø inel calibrare	16 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Domeniu de măsurare	16 - 20 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Extensie pentru micrometru de interior Tip 12-20	428993 12-20
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Extensie pentru micrometru de interior Tip 20-30	428993 20-30
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18