

**Set de micrometre digitale de interior, Domeniu de măsurare: 50-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428940 50-100
GTIN	4059192011031
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea ușoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurare până la baza găurii.**

Funcționare:

IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428930 cu calibre-inel de reglare aferente.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	60 / 85 mm
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Număr de inele de calibrare	2
Număr de capete micrometrice	4

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 52
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Sistem de blocare a referinței MAHR
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Emițător Tip S4E	498966 S4E