

**Mahr****Micrometru digital de interior cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 60-70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428930 60-70
GTIN	4059192010997
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast mare. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acționării greșite a tastelor de comandă. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea ușoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrat, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

**Funcționare:**

IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 428950, cablu de date Cod 498940, inele de calibrare Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	60 - 70 mm
Adâncime standard de măsurare	79 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	229 mm

Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 52
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Emitător Tip S4E	498966 S4E
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2