

**Ruletă cu magneți, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462012 3
GTIN	4045197358103
Clasa articolului	42G

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic, cu prindere pentru curea detașabilă. Retragera și blocarea benzii se realizează automat, amortizat. Gheară de agățare mobilă. Bandă galbenă, imprimată negru / roșu.

Gheară de agățare mobilă cu 2 magneți.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	59 mm
Lățimea benzii	16 mm
Lungime carcasă	66 mm
Lățime carcasă	27 mm
Lungimea benzii	3 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5