

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 20-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură).  
Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM).

**Livrare:**

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Ø inel calibrare	25 mm
Domeniu de măsurare	20 - 25 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	240 mm
Adâncime standard de măsurare	90 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

### Accesorii

Extensie pentru micrometru de interior Tip 20-30	428993 20-30
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22