

Mahr**Micrometru de interior Micromar, Domeniu de măsurare: 16-20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 428900 16-20 |
| GTIN | 4059192010614 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurat călită și rectificată. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12 mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutateii.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428950, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensiune a | 0 mm |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 139 mm |
| Adâncime standard de măsurare | 64 mm |
| Domeniu de măsurare | 16 - 20 mm |
| Eroare de toleranță | 0,004 mm |
| Citire | 0,001 mm |
| Standard | DIN 863 |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm |
| Tehnică de măsurare | analog |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | B6 |

Tip produs

Micrometru de interior în 3 puncte

ServiciiCalibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte
Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022510 200

CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de
măsurare maxim 20 mm

022500 20

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm

484030 18