

**Garant****Ruleță cu vizor de inspecție, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462210 3
GTIN	4045197154118
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

- Carcasă din plastic rezistentă la șoc.
- Pe ambele suprafețe de funcționare sunt montate profiluri de aluminiu. Astfel, suprafețele de contact pentru măsurare pe interior și exterior sunt exacte.
- Profiluri de aluminiu rezistente la căldură și solicitări mecanice.
- Ruleță finisată prin lăcuire, imprimată cu negru. Bombată = rezistentă la îndoire, cu gheară de agățare (pentru măsurare interioară și exterioară). Gradație în contrast puternic, rezistentă la uzură și cu protecție anticorozivă.
- Gradație în mm / mm (muchie superioară / muchie inferioară).
- Gradația din vizorul de inspecție este în aceeași direcție de citire.

**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă	63 mm
Lățimea benzii	16 mm
Lungime carcasă	63 mm
Lățime carcasă	24 mm

Lungimea benzii	3 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------