

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 25-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM).

Livrare:

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Dimensiune a	0,5 mm
Ø inel calibrare	25 mm
Domeniu de măsurare	25 - 30 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	240 mm
Adâncime standard de măsurare	90 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Extensie pentru micrometru de interior Tip 20-30	428993 20-30