

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 6-8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	157 mm
Ø tamburului micrometric	17 mm
Adâncime standard de măsurare	57 mm
Domeniu de măsurare	6 - 8 mm
Dimensiune a	2 mm
Lungimea totală	106 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Extensie pentru micrometru de interior Tip 1/100	429010 1/100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8