

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 87-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM). Carcasă vopsită.

Livrare:

Inclusiv calibrul-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	87 - 100 mm
Adâncime standard de măsurare	117 mm
Ø inel calibrare	87 mm
Dimensiune a	1 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	267 mm
Eroare de toleranță	0,007 mm
Citare	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Extensie pentru micrometru de interior Tip 50-100	428993 50-100