

**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 62-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 62-75
GTIN	4946368517742
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Adâncime standard de măsurare	105 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Dimensiune a	3,4 mm
Domeniu de măsurare	62 - 75 mm
Lungimea totală	156 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	255 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60