



## Portbac mobil, Pentru tip: 90



### Date comandă

Numărul de comandă	361500 90
GTIN	4250364401173
Clasa articolului	34A

### Descriere

**Execuție:**

Bac mobil.

**Aplicație:**

- Pentru prinderea tuturor fălcilor HD Cod 362390 până la 362600.
- Pentru prinderea bridelor de protecție Cod 361950; 361960; 361970.

**Material:**

Oțel călit, suprafețe rectificate.

**Adaptat pentru:**

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de prindere.

### Descriere tehnică

Lungimea bacului l	60 mm
Înălțimea bacului h	34 mm
Lățimea bacurilor b	89,5 mm
Pentru tip	90
Recomandat pentru codul de culoare	Duo

Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Tip produs	Bacuri de menghină