

Mahr**Micrometru digital de interior cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 125-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428930 125-150
GTIN	4059192010867
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast mare. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acționării greșite a tastelor de comandă. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea ușoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Funcționare:

IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428950, cablu de date Cod 498940, inele de calibrare Cod 484030.

Descriere tehnică

Dimensiune a	0,5 mm
Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Adâncime standard de măsurare	132 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	282 mm

Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 52
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022500 200

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Emitător Tip S4E	498966 S4E
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2