

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 40-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură).
Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM).

Livrare:

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	97 mm
Ø inel calibrare	40 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	247 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Domeniu de măsurare	40 - 50 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Extensie pentru micrometru de interior Tip 30-50	428993 30-50
Extensie pentru micrometru de interior Tip 50-100	428993 50-100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45