



Bac mobil fix, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361620 125
GTIN	4250364401234
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac fix.

Aplicație:

- Pentru bacuri existente sau executate în regie proprie.
- Pentru prinderea tuturor fălcilor HD Cod 362390 până la 362600.

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Descriere tehnică

Înălțime h_1	20 mm
Lungimea bacului l	85 mm
Pentru tip	125
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense

Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Înălțimea bacului h	58 mm
Lungime l ₁	32 mm
Lățimea bacurilor b	126 mm
Tip produs	Bacuri de menghină