

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 75-88mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 75-88
GTIN	4946368517759
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	255 mm
Adâncime standard de măsurare	105 mm
Domeniu de măsurare	75 - 88 mm
Dimensiune a	3,4 mm
Lungimea totală	156 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75