

**Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 6-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Componentele de citire și de operare sunt cromate mat (de la Ø 12 din carbură palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 din carbură).

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428990, inele calibrare (pentru reglare) și prelungitoare.

Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	2
Ø inel calibrare	8 / 10 mm
Număr de micrometre	3
Domeniu de măsurare	6 - 12 mm
Eroare de toleranță	0,004 / 0,005 mm
Citire	0,001 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Accesorii

Micrometru de interior Domeniu de măsurare 8-10 mm	428990 8-10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Extensie pentru micrometru de interior Tip 6-12	428993 6-12
Micrometru de interior Domeniu de măsurare 10-12 mm	428990 10-12
Micrometru de interior Domeniu de măsurare 6-8 mm	428990 6-8
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10