

**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 8-10mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 429000 8-10   |
| GTIN               | 4946368517162 |
| Clasa articolului  | 44A           |

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Lungimea totală                     | 106 mm         |
| Adâncime standard de măsurare       | 57 mm          |
| Domeniu de măsurare                 | 8 - 10 mm      |
| Ø tamburului micrometric            | 17 mm          |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 157 mm         |
| Dimensiune a                        | 2 mm           |
| Eroare de toleranță                 | 0,004 mm       |
| Citire                              | 0,001 mm       |
| Standard                            | Normă de lucru |
| Pasul tamburului micrometric        | 1/50 mm        |
| Tehnică de măsurare                 | analog         |
| Ambalaj                             | Cutie stabilă  |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Calibrarea | B6                                 |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |

### Servicii

|   |            |
|---|------------|
| Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte<br>Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022510 200 |
| CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de<br>măsurare maxim 20 mm        | 022500 20  |

### Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 10 mm           | 484030 10    |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm            | 484030 9     |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 8 mm            | 484030 8     |
| Extensie pentru micrometru de interior Tip 1/100 | 429010 1/100 |