



Portbac mobil, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361500 125
GTIN	4250364401197
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac mobil.

Aplicație:

- Pentru prinderea tuturor fălcilor HD Cod 362390 până la 362600.
- Pentru prinderea bridelor de protecție Cod 361950; 361960; 361970.

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Descriere tehnică

Lungimea bacului l	76 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	TC

Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Lățimea bacurilor b	124,4 mm
Pentru tip	125
Tip produs	Bacuri de menhină