

Mahr**Micrometru digital de interior cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150-175****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 428930 150-175 |
| GTIN | 4059192010874 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast mare. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acționării greșite a tastelor de comandă. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea ușoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Funcționare:

IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428950, cablu de date Cod 498940, inele de calibrare Cod 484030.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Adâncime standard de măsurare | 132 mm |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 282 mm |
| Dimensiune a | 0,5 mm |
| Domeniu de măsurare | 150 - 175 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Eroare de toleranță | 0,007 mm |
| Citire | 0,001 mm |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 CR2032 |
| Clasă de protecție IP | IP 52 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Standard | DIN 863 |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Interfață | Interfață USB |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | B6 |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022510 200 |
| CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022500 200 |

Accesorii

| | |
|--|---------------|
| Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2 | 498940 R2 |
| Emitător Tip S4E | 498966 S4E |
| Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2 | 498940 USB2 |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498965 |

| | |
|--|------------|
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 160 mm | 484030 160 |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498975 |
| Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2 | 498940 D2 |