



Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 50-63mm



Date comandă

Numărul de comandă	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM). Carcasă vopsită.

Livrare:

Inclusiv calibrul-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428993, calibrul-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	62 mm
Dimensiune a	1 mm
Adâncime standard de măsurare	117 mm
Domeniu de măsurare	50 - 63 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	267 mm
Eroare de toleranță	0,007 mm
Citare	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

Accesorii

Extensie pentru micrometru de interior Tip 50-100	428993 50-100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55