

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 6-8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură).
Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM).

Livrare:

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	154 mm
Adâncime standard de măsurare	54 mm
Domeniu de măsurare	6 - 8 mm
Dimensiune a	1,5 mm
Ø inel calibrare	6 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Extensie pentru micrometru de interior Tip 6-12	428993 6-12
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8