

**Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 12-20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 428991 12-20 |
| GTIN | 4045197276377 |
| Clasa articolului | 42B |

Descriere**Execuție:**

Componentele de citire și de operare sunt cromate mat (de la Ø 12 din carbură palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 din carbură).

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428990, inele calibrare (pentru reglare) și prelungitoare.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ø inel calibrare | 16 mm |
| Domeniu de măsurare | 12 - 20 mm |
| Număr de inele de calibrare | 1 |
| Număr de micrometre | 2 |
| Eroare de toleranță | 0,005 / 0,006 mm |
| Citire | 0,005 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm |
| Tehnică de măsurare | analog |

| | |
|------------|------------------------------------|
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | S6 |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |

Servicii

| | |
|--|--------------|
| Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 12-20 mm | 020550 12-20 |
|--|--------------|

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 14 mm | 484030 14 |
| Micrometru de interior Domeniu de măsurare 16-20 mm | 428990 16-20 |
| Micrometru de interior Domeniu de măsurare 12-16 mm | 428990 12-16 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 16 mm | 484030 16 |
| Extensie pentru micrometru de interior Tip 12-20 | 428993 12-20 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 18 mm | 484030 18 |