

**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 10-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Dimensiune a	2 mm
Adâncime standard de măsurare	57 mm
Domeniu de măsurare	10 - 12 mm
Ø tamburului micrometric	17 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	157 mm
Lungimea totală	106 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

### Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Extensie pentru micrometru de interior Tip 1/100	429010 1/100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11