

**Bac universal cu fixare prin tragere în jos fix, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	361380 125
GTIN	4250364401999
Clasa articolului	34A

Descriere**Aplicație:**

Pentru fixare cu împingere în jos cu foi de arc rectificate pt. suprafețe de prindere brute și prelucrate. Sistem de schimbare rapidă cu clichet pt. prinderea lamelei din oțel de arc. Precizie înaltă de strângere pt. prelucrarea suprafețelor paralele și unghiulare. Suprafețele de prindere lasă amprente greu sesizabile.

Livrare:

Inclusiv bride din oțel de arc.
Lățimea bacurilor b: 124,4 mm
c: 24 mm
c₁: 34 mm
Înălțimea bacului h: 39,5 mm
Înălțime h₁: 20 mm
Lungimea bacului l: 92 mm

Descriere tehnică

c	24 mm
Pentru tip	125
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Recomandat pentru codul de culoare	Titan

Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-Garant
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Lungime l_1	43 mm
c_1	34 mm
Lungimea bacului l	92 mm
Lățimea bacurilor b	124,4 mm
Înălțime h_1	20 mm
Lungime l_2	8,8 mm
Tip produs	Bac de menghină