



Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 62-75mm



Date comandă

Numărul de comandă	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM). Carcasă vopsită.

Livrare:

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	267 mm
Adâncime standard de măsurare	117 mm
Dimensiune a	1 mm
Ø inel calibrare	62 mm
Domeniu de măsurare	62 - 75 mm
Eroare de toleranță	0,007 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

Accesorii

Extensie pentru micrometru de interior Tip 50-100	428993 50-100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70