

**Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 20-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Componentele de citire și de operare sunt cromate mat (de la Ø 12 din carbură palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 din carbură).

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428990, inele calibrare (pentru reglare) și prelungitoare.

Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	2
Ø inel calibrare	25 / 40 mm
Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Micrometru de interior Domeniu de măsurare 30-40 mm	428990 30-40
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Micrometru de interior Domeniu de măsurare 20-25 mm	428990 20-25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micrometru de interior Domeniu de măsurare 40-50 mm	428990 40-50
Micrometru de interior Domeniu de măsurare 25-30 mm	428990 25-30
Extensie pentru micrometru de interior Tip 20-30	428993 20-30
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22