


Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 100-125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	297 mm
Domeniu de măsurare	100 - 125 mm
Lungimea totală	249 mm
Adâncime standard de măsurare	147 mm
Dimensiune a	19,6 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Eroare de toleranță	0,01 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022500 200

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150