

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 16-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 16-20
GTIN	4946368517681
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	23 mm
Adâncime standard de măsurare	80 mm
Dimensiune a	2,6 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Lungimea totală	127 mm
Domeniu de măsurare	16 - 20 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Extensie pentru micrometru de interior Tip 2/150	429010 2/150