

**Dispozitiv de demagnetizat cu plăci, Lungimea zonei polare: 280mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 380861 280    |
| GTIN               | 2050001717658 |
| Clasa articolului  | 33S           |

**Descriere****Execuție:**

- Alimentare cu curent 230 V / 50 Hz, clasă de protecție IP 20, consum de curent maxim 920 VA.
- Durată de pornire 100 %.

**Aplicație:**

Dispozitivele de demagnetizare sunt recomandate pentru utilizarea în birourile / punctele de control, ateliere și liniile de finisare. În cadrul acestor utilizări, dispozitivele se disting printr-un efect puternic de demagnetizare a inelelor de rezemare, poansonelor, matrițelor și altor scule.

**Descriere tehnică**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Înălțime                                  | 87 mm               |
| Adâncimea de pătrundere                   | 50 mm               |
| Lățime                                    | 266 mm              |
| Lungimea zonei polare                     | 280 mm              |
| Greutate                                  | 18 kg               |
| Lățimea zonei polare                      | 220 mm              |
| Putere absorbită                          | 920 W               |
| Clasă de eficiență la demagnetizare (DMC) | ++                  |
| Alimentare cu energie                     | Alimentare la rețea |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Clasa de protecție | IP 20                        |
| Durată pornire     | 100 %                        |
| Tip produs         | Dispozitive de demagnetizare |