



Bac în trepte fix, Pentru tip: 160



Date comandă

Numărul de comandă	361420 160
GTIN	4250364401128
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac fix.

Ref. 90, 125 și 160 cu **sistem de schimbare rapidă Click**, Cod 361440 doar Ref. 90 și 125.

Filet pentru prinderea fălcilor HD, pentru Ref. 125 și 160.

Aplicație:

Pentru fixarea pieselor cu suprafețe prelucrate paralel. Șuruburi M10 și M6 pentru prinderea bacurilor de protecție cu sistem de schimbare rapidă Click și pentru bacuri.

Pentru prinderea bridelor de protecție pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan și versiunile anterioare NC.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere. 1 bac în trepte.

Descriere tehnică

Înălțimea bacului h	50 mm
Pentru tip	160

Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Lățimea bacurilor b	160 mm
Lungimea bacului l	104 mm
Înălțime h ₁	25 mm
Lungime l ₁	54 mm
Tip produs	Bacuri de menghină