



Portbac fix, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361520 125
GTIN	4250364401159
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac fix.

Aplicație:

- Pentru prinderea tuturor fălcilor HD Cod 362390 până la 362600.
- Pentru prinderea bridelor de protecție Cod 361950; 361960; 361970.

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificcate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Descriere tehnică

Lungimea bacului l	88 mm
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC

Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Lățimea bacurilor b	124,4 mm
Pentru tip	125
Tip produs	Bacuri de menhină