

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 20-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	240 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Dimensiune a	2,6 mm
Domeniu de măsurare	20 - 25 mm
Lungimea totală	140 mm
Adâncime standard de măsurare	90 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22