


**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 150-175mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 150-175
GTIN	4946368517797
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Dimensiune a	19,6 mm
Lungimea totală	249 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Adâncime standard de măsurare	147 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	297 mm
Domeniu de măsurare	150 - 175 mm
Eroare de toleranță	0,01 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022500 200

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Extensie pentru micrometru de interior Tip 4/150	429010 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175