

**Dispozitiv de demagnetizat cu plăci, Lungimea zonei polare: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	380861 400
GTIN	2050001717665
Clasa articolului	33S

**Descriere****Execuție:**

- Alimentare cu curent 230 V / 50 Hz, clasă de protecție IP 20, consum de curent maxim 920 VA.
- Durată de pornire 100 %.

**Aplicație:**

Dispozitivele de demagnetizare sunt recomandate pentru utilizarea în birourile / punctele de control, ateliere și liniile de finisare. În cadrul acestor utilizări, dispozitivele se disting printr-un efect puternic de demagnetizare a inelelor de rezemare, poansonelor, matrițelor și altor scule.

**Descriere tehnică**

Greutate	24 kg
Adâncimea de pătrundere	50 mm
Înălțime	87 mm
Lungimea zonei polare	400 mm
Lățime	306 mm
Lățimea zonei polare	260 mm
Putere absorbită	920 W
Clasă de eficiență la demagnetizare (DMC)	++
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Clasa de protecție	IP 20
Durață pornire	100 %
Tip produs	Dispozitive de demagnetizare