



Pompă cu vacuum, Tip: VP1



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 385010 VP1 |
| GTIN | 2050001717443 |
| Clasa articolului | 38L |

Descriere

Execuție:

Pompe cu vacuum (**doar pentru prelucrarea uscată**).

Aplicație:

Funcționarea plăcilor de strângere și sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.

Lungime: 172 mm

Lățime: 147 mm

Înălțime: 143 mm

Putere de aspirare: 5 m³/h

Tensiunea motorului: 230 V

Putere electrică absorbită: 0,25 kW

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|---------|
| Înălțime | 143 mm |
| Lățime | 147 mm |
| Putere electrică absorbită | 0,25 kW |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Putere de aspirare | 5 m ³ /h |
| Lungime | 172 mm |
| Tensiunea motorului | 230 V |
| Greutate | 8 kg |
| Tip produs | Generator de vacuum |