

Mitutoyo**Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 25-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descriere tehnică

Dimensiune a	2,6 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	240 mm
Adâncime standard de măsurare	90 mm
Ø tamburului micrometric	23 mm
Lungimea totală	140 mm
Domeniu de măsurare	25 - 30 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26