



Pompă cu vacuum, Tip: VP3



Date comandă

Numărul de comandă	385010 VP3
GTIN	2050001717429
Clasa articolului	38L

Descriere

Execuție:

Pompă cu vacuum (**doar pentru prelucrarea uscată**).

Aplicație:

Funcționarea plăcilor de strângere și sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.

Lungime: 306 mm

Lățime: 226 mm

Înălțime: 182 mm

Putere de aspirare: 16 m³/h

Tensiunea motorului: 230 V

Putere electrică absorbită: 0,55 kW

Descriere tehnică

Greutate	18 kg
Tensiunea motorului	230 V
Lungime	306 mm

Putere de aspirare	16 m ³ /h
Putere electrică absorbită	0,55 kW
Lățime	226 mm
Înălțime	182 mm
Tip produs	Generator de vacuum