

**Bac mobil mobil, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	361600 125
GTIN	4250364400879
Clasa articolului	34A

**Descriere****Execuție:**

Bac mobil.

**Aplicație:**

- Pentru bacuri existente sau executate în regie proprie.
- Pentru prinderea tuturor fălcilor HD Cod 362390 până la 362600.

**Material:**

Oțel călit, suprafețe rectificat.

**Adaptat pentru:**

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de prindere.

**Descriere tehnică**

Lungimea bacului l	80 mm
Lungime l <sub>1</sub>	32 mm
Înălțimea bacului h	58 mm
Înălțime h <sub>1</sub>	20 mm
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo

Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Pentru tip	125
Lățimea bacurilor b	126 mm
Tip produs	Bacuri de menghină