


**Bloc lamelar (individual, nemagnetic), Tip: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	380820 7
GTIN	4045197311023
Clasa articolului	33S

**Descriere****Execuție:**

- Liant oțel-alamă.
- Interval polar longitudinal și transversal. Plat sau cu prismă.
- Lamele din alamă 1 mm / oțel 3 mm, prinse fără bară de legătură.
- Blocurile lamelare nu sunt magnetice.
- Toleranță a înălțimii  $\pm 0,5$  mm.

**Aplicație:**

- Utilizabile doar împreună cu mese de prindere magnetice pentru prelucrarea pieselor neregulate.
- În blocuri se pot integra orice tip de profilări.

**Descriere tehnică**

Lungime	100 mm
Lățime	50 mm
Înălțime	40 mm
Greutate	1,7 kg
Direcție pol	longitudinal
Execuție	neted

Tip produs

Bloc lamelar