


**Bloc de fixare cu magneți din neodim, Lungime: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	380870 140
GTIN	4045197311313
Clasa articolului	33S

Descriere**Execuție:**

- **Forță de fixare extrem de ridicată datorită procedurii special dezvoltat.**
- **Corp stabil din oțel pur cu comandă PORNIT-OPRIT pe partea frontală.**
- **Lamele din alamă 2 mm / oțel 4 mm.**
- **Sistem de magneți din neodim.**

Aplicație:

- **Pentru piese greu de fixat, precum Ferrotic, carbură cu adaos de cobalt.**
- **Pentru electroeroziune și rectificare.**

Notă:

Adaptare pentru toate sistemele de strângere în punctul zero GARANT Zeroclamp disponibile pe piață (Partool, 3R, Mecatool, Erowa etc.) se livrează opțional. **La comandă vă rugăm să indicați datele corespunzătoare.**

Descriere tehnică

Înălțimea câmpului magnetic	4 mm
Înălțime	51 mm
Lățime	70 mm
Lungime	140 mm
Greutate	3 kg

Forță nominală de prindere	180 N/cm ²
Toleranță înălțime	+0,5 / -2 mm
Tip produs	Placă de strângere cu magnet