

**Mitutoyo****Micrometru de interior Holtest, Domeniu de măsurare: 40-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Inoxidabil, toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradație de culoare neagră și limitator de cuplu de frecare.

Pentru găuri străpunse, suprafețe de măsurare din oțel călit.

**Accesorii opționale:**

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Ø tamburului micrometric	23 mm
Domeniu de măsurare	40 - 50 mm
Dimensiune a	3,4 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	248 mm
Adâncime standard de măsurare	98 mm
Lungimea totală	140 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de lucru
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Extensie pentru micrometru de interior Tip 3/150	429010 3/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42