



Bac în trepte mobil, Pentru tip: 90



Date comandă

Numărul de comandă	361400 90
GTIN	4250364401029
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac mobil.

Ref. 90, 125 și 160 cu **sistem de schimbare rapidă Click**, Cod 361440 doar Ref. 90 și 125.

Aplicație:

Pentru fixarea pieselor cu suprafețe prelucrate paralel. Șuruburi M10 și M6 pentru prinderea bacurilor de protecție cu sistem de schimbare rapidă Click și pentru bacuri.

Pentru prinderea bridelor de protecție pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan și versiunile anterioare NC.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere. 1 bac în trepte.

Descriere tehnică

Lățimea bacurilor b	89,5 mm
Lungime l ₁	31 mm
Înălțimea bacului h	34 mm

Înălțime h_1	16 mm
Lungimea bacului I	56 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Pentru tip	90
Tip produs	Bacuri de menghină