



Bac în trepte mobil, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361400 125
GTIN	4250364401036
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac mobil.

Ref. 90, 125 și 160 cu **sistem de schimbare rapidă Click**, Cod 361440 doar Ref. 90 și 125.

Aplicație:

Pentru fixarea pieselor cu suprafețe prelucrate paralel. Șuruburi M10 și M6 pentru prinderea bacurilor de protecție cu sistem de schimbare rapidă Click și pentru bacuri.

Pentru prinderea bridelor de protecție pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan și versiunile anterioare NC.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere. 1 bac în trepte.

Descriere tehnică

Lungimea bacului l	70 mm
Lățimea bacurilor b	124,4 mm
Înălțime h ₁	20 mm

Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Pentru tip	125
Lungime l ₁	40 mm
Tip produs	Bacuri de menhină