

**Bloc lamelar (individual, nemagnetic), Tip: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	380820 10
GTIN	4045197311054
Clasa articolului	33S

Descriere**Execuție:**

- Liant oțel-alamă.
- Interval polar longitudinal și transversal. Plat sau cu prismă.
- Lamele din alamă 1 mm / oțel 3 mm, prinse fără bară de legătură.
- Blocurile lamelare nu sunt magnetice.
- Toleranță a înălțimii $\pm 0,5$ mm.

Aplicație:

- Utilizabile doar împreună cu mese de prindere magnetice pentru prelucrarea pieselor neregulate.
- În blocuri se pot integra orice tip de profilări.

Descriere tehnică

Greutate	2,7 kg
Lungime	100 mm
Înălțime	48 mm
Direcție pol	longitudinal
Lățime	70 mm
Execuție	neted

Tip produs

Bloc lamelar