

**Agregat cu vacuum, Tip: VA4****Date comandă**

Numărul de comandă	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Clasa articolului	38L

Descriere**Execuție:**

Agregat cu vacuum, cu rezervor de vacuum și separator de lichide integrat.

Aplicație:

Funcționarea plăcilor de strângere și sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.

Ø: 990 mm

Înălțime: 1130 mm

Putere de aspirare: 63 m³/h

Tensiunea motorului: 400 V

Putere electrică absorbită: 1,5 kW

Greutate: 95 kg

Descriere tehnică

Ø	990 mm
Greutate	95 kg
Tensiunea motorului	400 V

Putere electrică absorbită	1,5 kW
Putere de aspirare	63 m ³ /h
Înălțime	1130 mm
Tip produs	Generator de vacuum